

Garant**Držák upichovacího nože eco, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273831 20/5
GTIN	4045197576248
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	40,5 mm
Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hĺbka vpichu t_{\max}	25 mm
Celková dĺžka L	99,5 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	ľavé

Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600