

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261107 20/11 |
| GTIN | 4045197655738 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1103.. |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 |
| Veľkosť stopky | 20 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 17 mm |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Držiak ISO-kód | SVHBR/L 2020K11 |
| Funkčná šírka L ₄ | 25 mm |
| Celková dĺžka L | 125 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22 | 269028 22 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |