

Garant**Držák upichovacího nože eco, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273831 25/5 |
| GTIN | 4045197531353 |
| Trieda položky | 21W |

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Funkčná šírka L_4 | 26,5 mm |
| Hĺbka vpichu t_{\max} | 25 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 40,5 mm |
| Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Šírka zápichu w | 5 mm |
| Celková dĺžka L | 112 mm |
| Séria | Eco |
| Šírka stopky b | 25 mm |
| Druh použitia | ľavé |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Vnútorne chladenie | áno |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30 | 674248 TX30 |
| Upevňovacia skrutka Typ 6 | 279815 6 |
| Upevňovacia skrutka Typ 7 | 279815 7 |
| Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |