

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M24
GTIN	2050001741790
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Ø zväzku Podložka C	50 mm
Vnútorň Ø krúžok A	50 mm
Celková výška F	90 mm
Dĺžka závitú Matice E	20 mm
Hmotnosť	0,9 kg
Vonkajší Ø krúžok B	90 mm
Ø závitú	M24

Technický list

Délka závitu	36 mm
Rozměr D	20 mm
Nosnost WLL SF 4:1	8 t
Druh produktu	Skrutka s očkom