

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SVHBR/L 2020K16
Podložka	269005 8
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500