

**Garant****Držák upichovacího nože eco, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273831 25/2
GTIN	4045197517234
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do  $t = 24,5\text{ mm}$ .

**Technický opis**

Dĺžka hlavy $L_1$	33,5 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	10 mm
Funkčná šírka $L_4$	26,5 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Celková dĺžka L	105 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	ľavé

Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600