

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	6 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	80 mm
Veľkosť stopky	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVVBN 1212F11
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	18,5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500