

Garant

**Axiálna zapichovacia vložka vonkajšia pravá, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W:
6,2/1 mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270350 6,2/1 |
| GTIN | 4045197467119 |
| Trieda položky | 21I |

Popis**Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 2 mm |
| Ø stopky d | 6 mm |
| minimálny Ø D_{min} | 6,2 mm |
| Stredná vzdialenosť vrcholov L_3 | 2,95 mm |
| Polomer R | 0,1 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 15 mm |
| Atribút Názov produktu | $L_1 = 15$ mm |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 250 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 200 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 200 | N |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----|---|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 30 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 60 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 30 | S |
| GG(G) | vhodný | 90 | K |
| CuZn | vhodný | 150 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| prerušené | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |