

**Garant**

**Závítorezná vložka Micro plný profil 60° vnútorná pravá, L1 = 16 mm, Ø D min / sklon: 4/0,8mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270400 4/0,8
GTIN	4045197467423
Trieda položky	21I

**Popis****Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

**Technický opis**

minimálny Ø D <sub>min</sub>	4 mm
Minimálna dodávka h <sub>min</sub>	0,46 mm
Stopky závitů - vzdialenosť od čela Y	0,6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub>	0,9 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Ø stopky d	4 mm
Séria	Micro
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	16 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>1</sub> = 16 mm
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Druh závitů	M
Druh závitů	MF
Druh produktu	Závítorezná vložka

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		