

Garant**45° sústružnícka a fazetovacia vložka vnútorná pravá, Ø Dmin: 4,2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270396 4,2
GTIN	4045197588739
Trieda položky	211

Popis**Použitie:**

Držiak čepieľok č. 270200 – 270204.

Technický opis

Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	1,95 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	0,75 mm
minimálny Ø D_{min}	4,2 mm
Ø stopky d	4 mm
Dĺžka výčnelku L_1	15 mm
Polomer R	0,2 mm
Atribút Názov produktu	$L_1 = 15$ mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P

Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		