


Garant**Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HB7125, Stúpanie: 0,8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270704 0,8
GTIN	4045197453037
Trieda položky	21J

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vonkajší závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6g.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	0,8 mm
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7125
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závitov	M
Druh závitov	M-LH

Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		