

Garant

Závítorezná vložka Micro plný profil 60° vnútorná pravá, L1 = 16 mm, Ø D min / sklon: 4,8/1 mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270400 4,8/1
GTIN	4045197467430
Trieda položky	21I

Popis**Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

Minimálna dodávka h_{min}	0,58 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	1,9 mm
minimálny $\varnothing D_{min}$	4,8 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Stopky závitú - vzdialenosť od čela Y	0,7 mm
\varnothing stopky d	4 mm
Séria	Micro
Dĺžka výčnelku L_1	16 mm
Atribút Názov produktu	$L_1 = 16$ mm
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Druh závitú	M
Druh závitú	MF
Druh produktu	Závítorezná vložka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		