

**Garant****Závitorezná vložka plný profil 60° vnútorná ľavá, Ø D min / sklon: 3,4/0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270410 3,4/0,5
GTIN	4045197467522
Trieda položky	21I

**Popis****Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

**Technický opis**

Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Minimálna dodávka $h_{\min}$	0,29 mm
minimálny Ø $D_{\min}$	3,4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	0,9 mm
Ø stopky d	4 mm
Stopky závitú - vzdialenosť od čela Y	0,4 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	16 mm
Atribút Názov produktu	$L_1 = 16$ mm
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Druh závitú	M
Druh závitú	M-LH
Druh závitú	MF
Druh závitú	MF-LH
Druh produktu	Závitorezná vložka

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		