

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A16Q SVQBR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	21 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Dĺžka hlavy L_1	16,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	15,5 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500