

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Držiak ISO-kód	A20R SVQBR/L11
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Dĺžka hlavy L_1	20,5 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	19 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500