

Garant**Závitorezná vložka plný profil 60° vnútorná ľavá, Ø D min / sklon: 4,4/0,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 270410 4,4/0,5 |
| GTIN | 4045197467539 |
| Trieda položky | 211 |

Popis

Použitie:

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

| | |
|---|------------------------|
| minimálny Ø D _{min} | 4,4 mm |
| Ø stopky d | 4 mm |
| Minimálna dodávka h _{min} | 0,29 mm |
| Stopky závit - vzdialenosť od čela Y | 0,4 mm |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6H |
| Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃ | 1,9 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 16 mm |
| Atribút Názov produktu | L ₁ = 16 mm |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Druh závit | M |
| Druh závit | M-LH |
| Druh závit | MF |
| Druh závit | MF-LH |
| Druh produktu | Závitorezná vložka |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 200 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 200 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 150 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 30 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 60 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 30 | S |
| GG(G) | vhodný | 90 | K |
| CuZn | vhodný | 150 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |