

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M30
GTIN	2050001741806
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Dĺžka závitú Matica E	24 mm
Vonkajší Ø krúžok B	108 mm
Ø závitú	M30
Ø zväzku Podložka C	65 mm
Vnútorý Ø krúžok A	60 mm
Celková výška F	109 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Délka závitu	45 mm
Rozměr D	24 mm
Nosnost WLL SF 4:1	12 t
Druh produktu	Skrutka s očkem