

**Garant****Axiálna zapichovacia vložka vnútorná ľavá, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270365 6,2/1
GTIN	4045197467263
Trieda položky	211

## Popis

### Použitie:

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

## Technický opis

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	2 mm
Ø stopky d	6 mm
minimálny Ø $D_{min}$	6,2 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	2,95 mm
Polomer R	0,1 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	15 mm
Atribút Názov produktu	$L_1 = 15$ mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N

Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		