

Garant**Závitorezná vložka plný profil 60° vnútorná ľavá, Ø D min / sklon: 4,8/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270410 4,8/1
GTIN	4045197467560
Trieda položky	21I

Popis**Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

minimálny Ø D _{min}	4,8 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Minimálna dodávka h _{min}	0,58 mm
Stopky závit - vzdialenosť od čela Y	0,7 mm
Ø stopky d	4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	1,9 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	16 mm
Atribút Názov produktu	L ₁ = 16 mm
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Druh závit	M
Druh závit	M-LH
Druh závit	MF
Druh závit	MF-LH
Druh produktu	Závitorezná vložka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienenene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienenene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienenene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienenene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienenene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		