


**Garant****Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HB7020, Stúpanie: 0,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270702 0,5
GTIN	4045197369307
Trieda položky	21J

## Popis

**Prevedenie:**

**Doštička s plným profilom 60°** pre vonkajší závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6g.

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	0,5 mm
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7020
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závitov	M
Druh závitov	M-LH

Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	podmienene vhodný	120	N
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

