

**Garant****Upínací trň Weldon typ ADB, SK 40 A = 130, Ø upnutia D1: 12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300270 12     |
| GTIN             | 4045197283016 |
| Trieda položky   | 31A           |

## Popis

**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

**GARANT –**

Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min<sup>-1</sup>.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø upnutia D <sub>1</sub>            | 12 mm                             |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A             | 130 mm                            |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12                                |
| Vonkajší Ø D                        | 42 mm                             |
| Upínač                              | SK 40 A = 130                     |
| Norma                               | DIN 6359                          |
| Norma upínača                       | ISO 7388-1                        |
| Tvar                                | ADB                               |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach    | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm      |
| Stratégia obrábania           | HPC         |
| Druh produktu                 | Upínací trň |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40   | 308650 40  |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40  | 308795 40  |
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40   | 308600 40  |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40  | 308790 40  |
| Ťažné čapytesnený Vhodné pre strmé kužele 40  | 308660 40  |
| Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40   | 308620 40  |
| Ťažné čapytesnený Vhodné pre strmé kužele 40  | 308635 40  |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40  | 308765 40  |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40                                  | 308740 40  |
| Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40   | 308640 40  |
| Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M  | 308670 40M |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40  | 308760 40  |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40                                  | 308806 40  |
| Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40                                    | 308625 40  |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40  | 308785 40  |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308820 40  |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40                          | 308830 40  |
| Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40                                  | 308802 40  |
|   | 308801 40  |

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé  
kužele 40

308615 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308605 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé  
kužele 40

308630 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 12

309900 12