

Garant

Závítorezná vložka Micro plný profil 60° vnútorná pravá, L1 = 16 mm, Ø D min / sklon: 5,6/0,75mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270400 5,6/0,75
GTIN	4045197467485
Trieda položky	21I

Popis**Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y	0,6 mm
Ø stopky d	6 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	1,9 mm
minimálny Ø D _{min}	5,6 mm
Minimálna dodávka h _{min}	0,43 mm
Séria	Micro
Dĺžka výčnelku L ₁	16 mm
Atribút Názov produktu	L ₁ = 16 mm
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Druh závitu	M
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závítorezná vložka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		