

Garant**Závitorezná vložka plný profil 60° vnútorná ľavá, Ø D min / sklon: 5,4/0,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270410 5,4/0,5
GTIN	4045197467607
Trieda položky	21I

Popis

Použitie:

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

Technický opis

Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	1,9 mm
Minimálna dodávka h_{min}	0,29 mm
Ø stopky d	6 mm
minimálny Ø D_{min}	5,4 mm
Stopky závit - vzdialenosť od čela Y	0,4 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Dĺžka výčnelku L_1	16 mm
Atribút Názov produktu	$L_1 = 16$ mm
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Druh závit	M
Druh závit	M-LH
Druh závit	MF
Druh závit	MF-LH
Druh produktu	Závitorezná vložka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienenene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienenene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienenene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienenene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienenene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		