

**Garant****Upínací trň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300298 12     |
| GTIN             | 4045197463425 |
| Trieda položky   | 31A           |

## Popis

**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

**GARANT –**Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min<sup>-1</sup>.**S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.****Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Ø upnutia D <sub>1</sub>            | 12 mm         |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A             | 63 mm         |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12            |
| Vonkajší Ø D                        | 42 mm         |
| Upínač                              | SK 50, krátka |
| Norma                               | DIN 6359      |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača                    | ISO 7388-1                        |
| Tvar                             | ADB                               |
| otvor v chladiacom kanáli        | Zamykateľné                       |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HPC                               |
| Druh produktu                    | Upínací trň                       |

## Príslušenstvo

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50                                      | 308615 50 |
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50                                                         | 308600 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308820 50 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50                                                    | 308765 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50                                                | 308620 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50                                                | 308610 50 |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50                                                       | 308660 50 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50                                                    | 308790 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50                          | 308830 50 |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50                                  | 308740 50 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50                                                    | 308760 50 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50                                                    | 308795 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50                                                | 308650 50 |
| Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50                                                         | 308640 50 |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50                                               | 308605 50 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50                                                    | 308785 50 |

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 50

308720 50

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 12

309900 12