

**Matica s okom, Ø závitu: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086477 M30
GTIN	2050001741851
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

**Upozornenie:**

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

**SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.**

**Technický opis**

Vnútorň Ø krúžok A	60 mm
Dĺžka závitu Matica E	24 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Vonkajší Ø krúžok B	108 mm
Ø závitu	M30
Celková výška F	109 mm
Ø zväzku Podložka C	65 mm

## Technický list

Rozmer D	24 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	12 t
Druh produktu	Skrutka s očkom