

Garant**CNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2405 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Obsah	250050 HB7020-2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	160 - 400 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2405 09T304
