

**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HBT020, Veľkosť: 060204****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3935 060204
GTIN	4067263095309
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Obsah	260210 HBT020
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 mm/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm

Technický list

Počet kusov	50
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3935 060204