

Garant**Držák upichovacího nože eco, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273836 20/3L |
| GTIN | 4045197612182 |
| Trieda položky | 21W |

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 12,5×w (**hlbka upichovania do 37,5 mm**)

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobka v závislosti od modelu.

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

V prípade potreby použite zapichovacie otočné doštičky s jednou čepeľou č. 273656 – 273670.

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Hĺbka vpichu t_{\max} | 37,5 mm |
| Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 54 mm |
| Funkčná šírka L_4 | 21,5 mm |
| Celková dĺžka L | 113 mm |
| Séria | Eco |
| Maximálny \varnothing | 75 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Šírka stopky b | 20 mm |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Upevňovacia skrutka Typ 6 | 279815 6 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |