

Garant**WNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 060404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2489 060404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Obsah	252062 HB7035-2
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 320 mm/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2489 060404
