

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M36
GTIN	2050001757937
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Celková výška F	128 mm
Hmotnosť	2,15 kg
Ø zväzku Podložka C	75 mm
Vonkajší Ø krúžok B	126 mm
Dĺžka závitu Matica E	26 mm
Ø závitu	M36
Vnútorňý Ø krúžok A	70 mm

Technický list

Délka závitu	54 mm
Rozměr D	28 mm
Nosnost WLL SF 4:1	16 t
Druh produktu	Skrutka s očkom