

Garant**KNUX otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7130-2, Veľkosť: 160405R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2937 160405R
GTIN	4067263094487
Trieda položky	GGN

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet kusov	50
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405R
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,35 mm
Uhlový Polomer	0,5 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Obsah	251030 HB7130-2

Technický list

Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2937 160405R