

Garant**SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3533 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Obsah	260742 HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 mm/min

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3533 09T304