

Garant

WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 080404



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2976 080404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Obsah	251962 HB7120-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2976 080404