

**VBMT 160404, Typ: CA525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261182 CA525
GTIN	4960664682560
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	HQ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie