

**VBMT 160404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie