

Garant**Držák upichovacího nože eco, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273861 16/3
GTIN	4045197582027
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	16 mm
Dĺžka hlavy L_1	37 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hĺbka vpichu t_{\max}	21 mm
Celková dĺžka L	84 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	16 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 5	279815 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600