

**VBMT 160408, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie