

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261313 12/11  |
| GTIN             | 4045197655950 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Veľkosť doštičiek                         | 11 mm                           |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>                | 21,5 mm                         |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22                       |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>              | 16 mm                           |
| vhodná otočná rezná platnička             | VC.. 1103..                     |
| Veľkosť stopky                            | 12 mm                           |
| Držiak ISO-kód                            | SVJCR/L 1212F11                 |
| Celková dĺžka L                           | 80 mm                           |
| Norma                                     | DIN ISO 5610                    |
| Druh použitia                             | ľavé                            |
| Vnútorne chladenie                        | nie                             |
| Uhol nastavenia k                         | 93 Stupeň                       |
| Použitie                                  | Čelné sústruženie               |
| Použitie                                  | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu                             | Sústružnícky držiak             |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22  | 269028 22  |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8                                     | 674248 TX8 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500 | 659957 500 |