

**Garant****Doštička s čiastočným profilom 60° vonkajšia ľavá, HB7010, Stúpanie: 3,5-5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270747 3,5-5
GTIN	4045197453389
Trieda položky	21J

## Popis

**Prevedenie:****Doštička s čiastkovým profilom 60° pre vonkajší závit.**

## Technický opis

Rezný materiál	HM
maximálne stúpanie závitu	5 mm
Stúpanie závitov	3,5 mm
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Druh použitia	ľavé
Profil otočnej reznej platničky	Čiastočný profil
Typ	HB7010
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závitu	M

Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	4,76 mm
Veľkosť doštičiek L	22 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		