


**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020K11
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500