

Garant**VB.T 160408, Typ: HB7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie