

Garant**Upínací trň Weldon typ ADB, SK 50 A = 130, Ø upnutia D1: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300345 8 |
| GTIN | 4045197284068 |
| Trieda položky | 31A |

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.

GARANT –Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min⁻¹.**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 |
| Ø upnutia D ₁ | 8 mm |
| Vonkajší Ø D | 28 mm |
| Upínač | SK 50 A = 130 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308760 50 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308765 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308820 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50 | 308620 50 |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50 | 308740 50 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308790 50 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308795 50 |
| Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50 | 308640 50 |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50 | 308615 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50 | 308650 50 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308785 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308830 50 |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308660 50 |
| Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308720 50 |
| Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50 | 308610 50 |
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50 | 308600 50 |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50 | 308605 50 |
| Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 8 | 309900 8 |