

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	12 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Držiak ISO-kód	SVHCR/L 1212F11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500