

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261312 12/11
GTIN	4045197655943
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 1212F11
Dĺžka hlavy L ₁	21,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500