

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020K16
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Dĺžka hlavy L ₁	29,5 mm
Podložka	269005 8
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500