

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	269005 8
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2525M16
Dĺžka hlavy L ₁	32,5 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 8	269005 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500