

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	24 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020K11
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500