


Garant**Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7020, Stúpanie: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270754 1
GTIN	4045197369987
Trieda položky	21J

Popis**Prevedenie:**

Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	1 mm
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7020
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Druh závitov	M
Druh závitov	M-LH
Druh závitov	MF

Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,17 mm
Veľkosť doštičiek L	11 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	podmienene vhodný	120	N
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		