

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M42****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M42
GTIN	2050001757920
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Upozornenie:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Technický opis

Ø závitu	M42
Dĺžka závitu Matica E	30 mm
Vonkajší Ø krúžok B	144 mm
Hmotnosť	4,15 kg
Vnútorý Ø krúžok A	80 mm
Celková výška F	147 mm
Ø zväzku Podložka C	85 mm

Technický list

Délka závitu	63 mm
Rozmer D	32 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	24 t
Druh produktu	Skrutka s očkom