

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2525M11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť doštičiek	11 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500